

Продукция компании «Сайенсмедик»

- Электроинструмент
- Система импульсной очистки
- Жгут
- Принадлежности
- Лезвие пилы (OS, PS, стоматологическая)
- Нейрохирургическое сверло и лезвие
- Учебный центр по ремонту



DYNAMIC Z

Артикул SMB-100M

Модульная рукоятка



► Код заказа: SMB-100WP



Быстрозажимная насадка для проводников и спиц (0,7~3,2 мм)
Скорость работы 0~1200 об/мин

► Код заказа: SMB-100W



Быстрозажимная насадка для спиц (0,7-1,8 мм)
Скорость работы 0~1200 об/мин

Варианты насадок

► Код заказа: SMB-100D



Трёхлапчатый патрон с ключом (Jacobs), (0,5-7,4 мм)
Скорость работы 0~1200 об/мин

► Код заказа: SMB-100DM



Насадка тип Zimmer/Hudson
Скорость работы 0~1200 об/мин

► Код заказа: SMB-100R



Насадка для римерования, тип Zimmer/Hudson
Скорость работы 0~270 об/мин

► Код заказа: SMB-100RA



Насадка для римерования, тип A/O Synthes
Скорость работы 0~270 об/мин

► Код заказа: SMB-100MS



Насадка для микропил (0-20000 колебаний/мин)

► Код заказа: SMB-100DA



Насадка для быстрого соединения тип A/O
Скорость работы 0~1200 об/мин

Артикул: SMB-100S

Осцилляторная пила

Фиксатор положения лезвия
Угол колебания пилы 4,5°
Скорость работы 0-14000 колебаний/мин



► Код заказа: SMB-100BC



Зарядное устройство для батареи (тройное)

► Код заказа: SMB-100T




Лоток для стерилизации

► Код заказа: SMB-100BP-4



Аккумуляторный блок на 4 ячейки

► Код заказа: SMB-100BS-4




Крышка батареи

► Код заказа: SMB-100C-4




Корпус батареи


Лезвия для осцилляторной пилы Dynamic-Z




MODEL HCR-100A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-100B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-100C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-100D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-109A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-109B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-109C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-109D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-157 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-100HB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-100HC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-100HD (Толщина : 1.40mm)



MODEL HCR-101A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-101B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-101C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-101D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-150 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-158 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-101HB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-101HC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-101HD (Толщина : 1.40mm)



MODEL HCR-102A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-102B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-102C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-102D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-151 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-100SB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-100SC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-100SD (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-102HB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-102HC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-102HD (Толщина : 1.40mm)



MODEL HCR-103A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-103B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-103C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-103D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-152 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-101SB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-101SC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-101SD (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-108HB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-108HC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-108HD (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-104A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-104B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-104C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-104D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-153 (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-102SB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-102SC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-102SD (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-105A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-105B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-105C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-105D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-154A (Толщина : 0.4mm) **MODEL HCR-154B** (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-103SB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-103SC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-103SD (Толщина : 1.40mm)



MODEL HCR-108A (Толщина : 1.00mm) **MODEL HCR-108B** (Толщина : 1.20mm)
MODEL HCR-108C (Толщина : 1.27mm) **MODEL HCR-108D** (Толщина : 1.40mm)




MODEL HCR-156A (Толщина : 0.4mm) **MODEL HCR-156B** (Толщина : 0.7mm)




MODEL HCR-108SB (Толщина : 1.20mm) **MODEL HCR-108SC** (Толщина : 1.27mm)
MODEL HCR-108SD (Толщина : 1.40mm)

Микропилы для насадки SMB-100MS


Дрель/пила хирургическая универсальная «Dynamic Z»




MODEL. HSR-100
Толщина : 0.4mm Ширина : 19.5mm
Длина : 39mm




MODEL. HSR-101
Толщина : 0.4mm Ширина : 14mm
Длина : 39mm




MODEL. HSR-102
Толщина : 0.4mm Ширина : 8.4mm
Длина : 39mm




MODEL. HSR-103
Толщина : 0.4mm Ширина : 5.5mm
Длина : 39mm




MODEL. HSR-104
Толщина : 0.4mm Ширина : 19.5mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-105
Толщина : 0.4mm Ширина : 14mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-106
Толщина : 0.4mm Ширина : 8.4mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-107
Толщина : 0.4mm Ширина : 5.5mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-108
Толщина : 0.4mm Ширина : 10mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-109
Толщина : 0.4mm Ширина : 4.5mm
Длина : 25mm




MODEL. HSR-110
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.5mm
Длина : 41mm




MODEL. HSR-111
Толщина : 0.4mm Ширина : 5.5mm
Длина : 18.5mm




MODEL. HSR-112
Толщина : 0.4mm Ширина : 10mm
Длина : 18.5mm




MODEL. HSR-113
Толщина : 0.4mm Ширина : 10mm
Длина : 18.5mm




MODEL. HSR-114
Толщина : 0.4mm Ширина : 9mm
Длина : 30mm




MODEL. HSR-115
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.2mm
Длина : 30mm




MODEL. HSR-116
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.5mm
Длина : 39mm




MODEL. HSR-117
Толщина : 0.4mm Ширина : 7mm
Длина : 30mm




MODEL. HSR-118
Толщина : 0.4mm Ширина : 7mm
Длина : 18.5mm




MODEL. HSR-119
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.2mm
Длина : 17mm




MODEL. HSR-120
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.4mm
Длина : 21mm



MODEL. HSR-121
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.2mm
Длина : 10mm



MODEL. HSR-122
Толщина : 0.4mm Ширина : 9.2mm
Длина : 23mm



MODEL. HSR-123
Толщина : 0.4mm Ширина : 5.5mm
Длина : 16mm

Дрель/пила хирургическая универсальная «Dynamic Z», с питанием от перезаряжаемой аккумуляторной батареи, модели: SMB-100M, SMB-100S предназначена для придания вращательного, сагиттального (из стороны в сторону) или колебательного (кругового/дугового) движения инструментам для резекции костей и твердых тканей (например: хряща, связок) во время хирургического вмешательства.

- ▶ Высокая выходная мощность и эргономичная функциональность.
- ▶ Надёжная, лёгкая, сбалансированная и удобная в использовании система.
- ▶ Наличие авторизованного сервисного центра на территории России.

Артикул : SMB-100M



Артикул : SMB-100S





사이언스메딕(주)
СайенсМедик Ко., Лтд.
SIMPLESTORE.RU
8-919-188-25-00